

## ステンレス製

- ステンレスの美しさと強さを兼ね備え、
- 他に無い高い品質を誇る一体型。
- 取れない・欠けない・傷つかない点字は
- 屋内外問わず設置できる万能タイプ

頑強

HS-3J-SPC

JIS規格適合品

サイズ：w150~250mm 厚み：0.8mm、1.0mm  
(25mm単位で製作可能)

〈受注生産品〉

〈特注色対応可能(文字とライン)〉



設置事例



材質	ステンレス板 HL 0.8mm・1.0mm (サイズや手すりの直径により決まります)
印刷	エッチング加工
点字表示	一体プレス方式
取付方法	エポキシ樹脂系弾性接着剤(別途ご用意下さい。) ※仮止め用両面テープ付 ※その他の取付方法についてはお問い合わせ下さい。

※リベット用の穴加工が可能です。ご相談下さい



▲半円加工例：価格は別途お見積りさせていただきます。



位置を確認して手すりの真上に標示板のセンターポイントを合わせて、上から押し込んでめ込みます。



接着剤が全体に馴染むまでしっかり押さえつけ、硬化が始まるまで養生テープで仮止めをします。



接着剤がはみ出た場合や、汚れがついた場合は、ウエス等で拭き取ります。